
P5X16E024

SHUNT TRIP RELEASE FOR P5ME, 24VAC/DC



Provozní charakteristiky			
Jmenovité napájecí napětí AC		VAC	24
Jmenovité napájecí napětí DC		VDC	24
Jmenovitý kmitočet		Hz	45…65
Záběrová spotřeba		VA	0.58
Provozní napětí		%Us	70…110
Průměrná doba vypnutí		ms	50
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	0.8
	max.	Nm	1
	min.	Ibin	7
	max.	Ibin	9
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	min.		20
	max.		16
Flexibilní vodič bez oček			
	min.	mm²	0.5
	max.	mm²	1.5
Flexibilní vodič s oky			
	min.	mm²	0.5
	max.	mm²	1.5
Svorky			
	typ		Šroubové
	nástroj		PZ2
Hmotnost		g	50



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Schémata zapojení

Certifikace a shoda s předpisy

Certifikáty

Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.