
# P5X16E024UL

SHUNT TRIP RELEASE FOR P5ME UL CERTIFIED, 24VAC/DC




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Provozní charakteristiky** | | | |
| Jmenovité napájecí napětí AC | | VAC | 24 |
| Jmenovité napájecí napětí DC | | VDC | 24 |
| Jmenovitý kmitočet | | Hz | 45…65 |
| Záběrová spotřeba | | VA | 0.58 |
| Provozní napětí | | %Us | 70…110 |
| Průměrná doba vypnutí | | ms | 50 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Utahovací moment pro svorky | | | |
| | min. | Nm | 0.8 |
| | max. | Nm | 1 |
| | min. | Ibin | 7 |
| | max. | Ibin | 9 |
| Průřez vodiče | | | |
| AWG/Kcmil | | | |
| | min. | | 20 |
| | max. | | 16 |
| Flexibilní vodič bez oček | | | |
| | min. | mm² | 0.5 |
| | max. | mm² | 1.5 |
| Flexibilní vodič s oky | | | |
| | min. | mm² | 0.5 |
| | max. | mm² | 1.5 |
| Svorky | | | |
| | typ | | Šroubové |
| | nástroj | | PZ2 |
| Hmotnost | | g | 50 |





Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

## Schémata zapojení

## Certifikace a shoda s předpisy

Certifikáty

cULus

## Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.