



Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8
Tipo di intervento		A
Ritardo massimo		600ms

Caratteristiche di impiego

Tensione di funzionamento nominale	V	220...460
Frequenza nominale	Hz	50/60

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	48
	max	Nm	48
	min	Ibin	425
	max	Ibin	425

Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Verticale Qualsiasi
------------------------	--------------------	------------------------




Attacchi	tipo	A vite
----------	------	--------

Fissaggio		A vite
-----------	--	--------

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego		
		min	°C -20
		max	°C 70

Dimensioni



Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 60947-2

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching