# LPCB6744K01

SESTAVA PLASTOVÉ HŘIBOVÉ TLAČÍTK, ARETOVANÉ, UVOLNIT VYTAŽENÍM, Ø40MM, PRO EMERGENCY STOP ISO 13850. ČERVENÉ S ADAPTÉREM A 1 KONTAKTNÍM MODULEM NC, ŠROUBOVÉ SVORKY



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obecné charakteristiky** | | | |
| Barva | | | Červený |
| Typ poloh | | | Tlačítko s hřibovitým knoflíkem |
| IEC stupeň krytí | | | IP66, IP67 a IP69K |
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | V | 690 |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | A | 10 |
| Vodivost | | | 1mA 5V |
| Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1 | | | A600 Q600 |
| Provozní proud AC15 | | | |
| | 12V | A | 6 |
| | 24V | A | 6 |
| | 48V | A | 6 |
| | 120V | A | 6 |
| | 240V | A | 3 |
| | 400V | A | 1.9 |
| | 480V | A | 1.5 |
| | 500V | A | 1.4 |
| | 600V | A | 1.2 |
| Provozní proud DC13 | | | |
| | 12V | A | 3 |
| | 24V | A | 3 |
| | 48V | A | 1.5 |
| | 125V | A | 0.55 |
| | 250V | A | 0.27 |
| | 440V | A | 0.15 |
| | 500V | A | 0.13 |
| | 600V | A | 0.1 |
| Přechodový odpor kontaktu | | mΩ | ≤20 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Ovládací síla | | kg-lb | <0.5Kg / 1.1lb |
| Mechanická životnost - ovladače s aretací | | cycles | 300000 |
| Svorky šroub | | | Šroub |
| Průřez vodiče | | | |
| IEC | | | |
| | max. | mm² | 1 or 2 / 2.5 |
| Montážní adaptér | | | LPXAU120 |
| **Technické údaje UL** | | | |
| Stupeň krytí UL | | | Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Teplota | | | |
| Provozní teplota | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | min. | °C | -25 |
| | | max. | °C | +70 |
| | Skladovací teplota | | | |
| | | min. | °C | -40 |
| | | max. | °C | +85 |

## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL508

Certifikáty

- CCC
- cULus
- EAC
- RINA


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.