LPCBL206

PODSVÍCENÝ TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, S NÁVRATEM Ø22MM ŘADA PLATINUM
CHROMOVANÝ PLAST, VYSTOUPLÝ, MODRÝ



Obecné charakteristiky

Barva		Modrý
Typ poloh		Vystouplé tlačítko
Materiál		Polyamid
IEC stupeň krytí		IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Ovládací síla	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Mechanická životnost - ovladače s návratem	cycles	5000000
Montážní adaptér		LPXAU120
Hmotnost	g	27

Technické údaje UL


Stupeň krytí UL		Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL508

Certifikáty

- CCC
- cULus
- EAC
- RINA

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

ETIM 8.0

EC000221 - Tlačítko do panelu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.