



Właściwości styków pomocniczych

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	8
Tripping type	A	
Max. Delay		600ms

Operational characteristics

Znamionowe napięcie robocze	V	220...460
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	14
	maks.	Nm	14
	min.	Ibin	125
	maks.	Ibin	125

Pozycja montażowa

	normalna dozwolona	Pionowa Dowolna
--	-----------------------	--------------------


Zaciski


	Typ zacisków	Śruba
Montaż		Śruba

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy		
	min.	°C	-20
	maks.	°C	70

Wymiary





Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-2

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC