

LPCPA010

POTENCIOMETR MONOBLOK Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, ROZSAH 10KOHM



Obecné charakteristiky			
Typ poloh			Potenciometr
Hodnota odporu		KΩ	10
Materiál			Polyamid - odolný materiál: cermet
IEC stupeň krytí			IP66, IP67; IP96K čelně a IP20 zezadu
Elektrické vlastnosti			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	250VAC
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Max. výkon		W	1
Mechanické vlastnosti			
Mechanický zdvih		°	290
Hmotnost		g	40
Technické údaje UL			
Stupeň krytí UL			1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K čelně
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85
Odolnost a ochrana			
Tolerance odporu		%	±10%
Rozměry			






Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

LPCPA010

POTENCIOMETR MONOBLOK Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, ROZSAH 10KOHM



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

CCC
cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001027 - Potenciometer pro ovldání

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.