



Caracteristici contacte auxiliare

Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	1000
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	8
Tip de declanșare	A	
Max. Întârziere		600ms

Caracteristici operaționale

Tensiune nominală de funcționare	V	220...460
Frecvență nominală	Hz	50/60

Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale

min	Nm	14
max	Nm	14
min	Ibin	125
max	Ibin	125

Poziția de operare

normală	Vertical
permisă	Orice

Terminale

Tip	Șurub
	Șurub

Fixare

Șurub


Condiții ambientale


Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-20
max	°C	70

Dimensiuni





Diagrame de cablare

Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN/BS 60947-2

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC