



Caracteristici contacte auxiliare

Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	1000
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	8
Tip de declanșare		A
Max. Întârziere		600ms

Caracteristici operaționale

Tensiune nominală de funcționare	V	220...460
Frecvență nominală	Hz	50/60

Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale			
	min	Nm	48
	max	Nm	48
	min	Ibin	425
	max	Ibin	425




Poziția de operare	normală	Vertical
	permisă	Orice

Terminale	Tip	Șurub
Fixare		Șurub

Condiții ambientale

Temperatura	Temperatura de Operare		
	min	°C	-20
	max	°C	70

Dimensiuni



Diagrame de cablare

Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN/BS 60947-2

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC