
ACB1P150A08

DISTRIBUČNÍ SILOVÝ BLOK, JEDNOPÓLOVÝ, 150A, 8 SVOREK



Elektrické vlastnosti			
Počet pólů			1
Jmenovité izolační napětí Ui		V	1000
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	150
Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith UL/CSA		A	150
Jmenovitý vrcholový výdržný proud Ipk		kA	30
Jmenovitý krátkodobý proud Icw 1s		kA	4.2
Zkratová odolnost (UL)		kA	10
Připojení			
Průměr otvoru svorky_Možnost 1		mm	1x10mm
Připojitelný průřez vodiče_Možnost 1			
		mm2	10…35
		AWG	8...1/0
Utahovací moment Max_Možnost 1			
		Nm	8.5
		Ibin	75
Průměr otvoru svorky_Možnost 2		mm	1x7.5mm
Připojitelný průřez vodiče_Možnost 2			
		mm2	6..16
		AWG	14...2
Utahovací moment Max_Možnost 2			
		Nm	3.5
		Ibin	31
Průměr otvoru svorky_Možnost 3		mm	6x6mm
Připojitelný průřez vodiče_Možnost 3			
		mm2	2.5…16
		AWG	14...4
Utahovací moment Max_Možnost 3			
		Nm	3.5
		Ibin	31
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
	přípustná		Kterýkoliv
Upevnění			Šroubové /DIN lišta 35mm
Metrický imbusový klíč		mm	3-6
Hmotnost		g	154
Odolnost a ochrana			
Svorky Stupeň krytí			IP20 čelní strana
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

Certifikace

IEC/EN/BS 60947-7-1

V souladu

cURus

Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.