
LPCZSEIP

TRVALÝ NEBO PULZNÍ TÓN MONOBLOK BZUČÁK Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, 85-140VAC/DC, IP66, IP67, IP69K, UL TYPE 4X - 80DB




Obecné charakteristiky			
Typ poloh			Bzučák
Materiál			Polyamid
IEC stupeň krytí			IP66, IP67; IP96K čelně a IP20 zezadu
Elektrické vlastnosti			
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Jmenovitý kmitočet		Hz	50-60
Napájení napětí (AC)		V	85…140
Napájení napětí (DC)		V	85…140
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky max.		Nm	0.5
Šroubovák			Plochá hlava: 0.6x3.5mm/0.02x0.
Průřez vodiče			
	Průřez vodiče AWG/kcmil		
	min.		24
	max.		14
	IEC		
	min.	mm²	0.5
	max.	mm²	2.5
Hmotnost		g	20
Technické údaje UL			
Stupeň krytí UL			1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K čelně
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

CCC
cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000130 - Akustická signalizace

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.