
ACB4P125D07

DISTRIBUČNÍ SILOVÝ BLOK, ČTYŘPÓLOVÝ, 125A, 7 SVOREK



Elektrické vlastnosti			
Počet pólů			4
Jmenovité izolační napětí Ui		V	500
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	125
Jmenovitý vrcholový výdržný proud Ipk		kA	20
Jmenovitý krátkodobý proud Icw 1s		kA	4.5
Připojení			
Průměr otvoru svorky_Možnost 1		mm	1x9mm
Připojitelný průřez vodiče_Možnost 1		mm2	10…35
Utahovací moment Max_Možnost 1		Nm lbin	7 62
Průměr otvoru svorky_Možnost 2		mm	1x7.5mm
Připojitelný průřez vodiče_Možnost 2		mm2	10…25
Utahovací moment Max_Možnost 2		Nm lbin	2 18
Průměr otvoru svorky_Možnost 3		mm	5x5.3mm
Připojitelný průřez vodiče_Možnost 3		mm2	2.5…6
Utahovací moment Max_Možnost 3		Nm lbin	2 18
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha	normální přípustná		Svislá rovina Kterýkoliv
Upevnění			Šroubové /DIN lišta 35mm
Phillips			2
Hmotnost		g	375
Odolnost a ochrana			
Svorky Stupeň krytí			IP20 čelní strana
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

Certifikace

IEC/EN/BS 60947-7-1

Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.