
# LPMLN4

INTEGROVANÁ SIGNÁLKA MONOBLOK, TRVALE SVÍTÍCÍ Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, ČERVENÝ, 220VDC




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obecné charakteristiky** | | | |
| Barva | | | Červený |
| Typ poloh | | | Monoblok signálka |
| Materiál | | | Polyamid |
| IEC stupeň krytí | | | IP66, IP67 aIP69K čelně; IP20 zezadu |
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| Jmenovitý kmitočet | | Hz | 50-60 |
| Napájení napětí (DC) | | V | 220 (-15% … +10% Ue) |
| Maximální spotřeba proudu | | mA | ≤ 20 |
| **Provoz** | | | |
| Elektrická životnost | | hours | >30000 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Utahovací moment pro svorky max. | | Nm | 0.8 |
| Průřez vodiče | | | |
| | Průřez vodiče AWG/kcmil | | |
| | min. | | 18 |
| | max. | | 16 |
| | IEC | | |
| | min. | mm² | 0.5 |
| | max. | mm² | 2.5 |
| Hmotnost | | g | 24 |
| **Technické údaje UL** | | | |
| Stupeň krytí UL | | | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K čelně |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Teplota | | | |
| | Provozní teplota | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +70 |
| **Rozměry** | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 14 |
| IEC/EN/BS 60947-1 |
| IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| UL508 |

Certifikáty

| |
|---|
| cULus |
| EAC |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000272 - Kompletní signálka |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.