LMPB104T02

MONOBLOCK PUSHBUTTON ACTUATOR, SPRING RETURN, FLUSH, RED, 2NC SCREW TERMINALS




Obecné charakteristiky			
Barva			Červený
Typ poloh			Monoblok tlačítko
IEC stupeň krytí			IP66 na čelní straně, IP20 na svorkách
Elektrické vlastnosti			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	300
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	5
Vodivost			3V 3mA
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1			B300 R300
Provozní proud AC12			
	12V	A	5
	30V	A	5
	125V	A	4
	250V	A	2
Provozní proud AC15			
	12V	A	5
	30V	A	5
	125V	A	3
	250V	A	1.5
Provozní proud DC12			
	12V	A	1
	30V	A	1
	125V	A	0.32
	250V	A	0.16
Provozní proud DC13			
	12V	A	1
	30V	A	1
	125V	A	0.22
	250V	A	0.11
Provoz			
Elektrická životnost		cycles	250000
Mechanické vlastnosti			
Mechanická životnost		cycles	5000000
Průřez vodiče			
Průřez vodiče AWG/kcmil			
	min.		26
	max.		16
IEC			
	min.	mm²	0.2
	max.	mm²	1.5
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Schémata zapojení



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.