LPSJ210

JOYSTICK, KOVOVÁ ŘADA Ø22MM PLATINUM, S MECH. BLOKOVÁNÍM. VČETNĚ KONTAKTŮ, VOLNÝ, 2 NO KONTAKTY




Obecné charakteristiky			
Materiál			Slitina hliníku a zinku, plastové díly z polyamidu, těsnění NPBR pryž
IEC stupeň krytí			IP66
Elektrické vlastnosti			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	690
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	10
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1			A300 Q300
Provozní proud AC15			
	12V	A	6
	24V	A	6
	48V	A	6
	120V	A	6
	240V	A	3
Provozní proud DC13			
	12V	A	0.55
	24V	A	0.55
	48V	A	0.55
	125V	A	0.55
	250V	A	0.27
Přechodový odpor kontaktu		mΩ	≤20
Mechanické vlastnosti			
Mechanická životnost		cycles	1000000
Utahovací moment pro svorky max.		Nm	1
Svorky šroub			Svěrný šroub s podložkou
Montážní adaptér			Včetně kontaktů
Technické údaje UL			
Stupeň krytí UL			Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

LPSJ210

JOYSTICK, KOVOVÁ ŘADA Ø22MM PLATINUM, S MECH. BLOKOVÁNÍM. VČETNĚ KONTAKTŮ, VOLNÝ, 2 NO KONTAKTY



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000632 - Spínač polohový, Joystick

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.