# LMPBL204T01E

MONOBLOCK ILLUMINATED PUSHBUTTON ACTUATOR, SPRING RETURN, EXTENDED, RED, 110VAC 1NC SCREW TERMINALS




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obecné charakteristiky** | | | |
| Barva | | | Červený |
| Typ poloh | | | Monoblok tlačítko |
| IEC stupeň krytí | | | IP66 na čelní straně, IP20 na svorkách |
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | V | 300 |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | A | 5 |
| Napájení napětí (AC) | | V | 110 |
| Vodivost | | | 3V 3mA |
| Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1 | | | B300 R300 |
| Provozní proud AC12 | | | |
| | 12V | A | 5 |
| | 30V | A | 5 |
| | 125V | A | 4 |
| | 250V | A | 2 |
| Provozní proud AC15 | | | |
| | 12V | A | 5 |
| | 30V | A | 5 |
| | 125V | A | 3 |
| | 250V | A | 1.5 |
| Provozní proud DC12 | | | |
| | 12V | A | 1 |
| | 30V | A | 1 |
| | 125V | A | 0.32 |
| | 250V | A | 0.16 |
| Provozní proud DC13 | | | |
| | 12V | A | 1 |
| | 30V | A | 1 |
| | 125V | A | 0.22 |
| | 250V | A | 0.11 |
| **Provoz** | | | |
| Elektrická životnost | | cycles | 250000 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Mechanická životnost | | cycles | 5000000 |
| Průřez vodiče | | | |
| Průřez vodiče AWG/kcmil | | | |
| | min. | | 26 |
| | max. | | 16 |
| IEC | | | |
| | min. | mm² | 0.2 |
| | max. | mm² | 1.5 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Teplota | | | |



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +55 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +85 |

## Rozměry




## Schémata zapojení





Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.