LMPQ102T11

MONOBLOCK PUSHBUTTON ACTUATOR, PUSH-PUSH, FLUSH, BLACK, 1NO+1NC SPRING TERMINALS




Obecné charakteristiky			
Barva			Černý
Typ poloh			Monoblok tlačítko
IEC stupeň krytí			IP66 na čelní straně, IP20 na svorkách
Elektrické vlastnosti			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	300
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	5
Vodivost			3V 3mA
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1			B300 R300
Provozní proud AC12			
	12V	A	5
	30V	A	5
	125V	A	4
	250V	A	2
Provozní proud AC15			
	12V	A	5
	30V	A	5
	125V	A	3
	250V	A	1.5
Provozní proud DC12			
	12V	A	1
	30V	A	1
	125V	A	0.32
	250V	A	0.16
Provozní proud DC13			
	12V	A	1
	30V	A	1
	125V	A	0.22
	250V	A	0.11
Provoz			
Elektrická životnost		cycles	250000
Mechanické vlastnosti			
Mechanická životnost		cycles	250000
Průřez vodiče			
Průřez vodiče AWG/kcmil			
	min.		26
	max.		16
IEC			
	min.	mm²	0.2
	max.	mm²	1.5
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Schémata zapojení



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.