
# LPXC01M

MODUL KONTAKTŮ PLATINUM, 1NC. AUTO-MONITOROVACÍ PRO ARETOVANÉ HŘIBOVÁ TLAČÍTKA, ŠROUBOVÉ SVORKY




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | | |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | | V | 250 |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | | A | 10 |
| Vodivost | | | | 1mA 5V |
| Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1 | | | | A300 Q300 |
| Provozní proud AC15 | | | | |
| | | 12V | A | 6 |
| | | 24V | A | 6 |
| | | 48V | A | 6 |
| | | 120V | A | 6 |
| | | 240V | A | 3 |
| Provozní proud DC13 | | | | |
| | | 12V | A | 5.7 |
| | | 24V | A | 2.8 |
| | | 48V | A | 1.4 |
| | | 125V | A | 0.55 |
| | | 250V | A | 0.27 |
| Přechodový odpor kontaktu | | | mΩ | ≤20 |
| **Provoz** | | | | |
| Elektrická životnost | | | cycles | 1000000 |
| B10d | | | cycles | 1000000 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | | |
| Ovládací síla | | | kg-lb | ≤0.5Kg/1.1lb |
| Utahovací moment pro svorky max. | | | Nm | 0.7 |
| Svorky šroub | | | | Šroub |
| Průřez vodiče | | | | |
| | Průřez vodiče AWG/kcmil | | | |
| | | max. | | 2x16 |
| | IEC | | | |
| | | max. | mm² | 2 x 1.5 |
| Montážní adaptér | | | | LPXAU120; LPXAU120M |
| Hmotnost | | | g | 17 |
| **Okolní podmínky** | | | | |
| Teplota | | | | |
| | Provozní teplota | | | |
| | | min. | °C | -25 |
| | | max. | °C | +70 |
| | Skladovací teplota | | | |
| | | min. | °C | -40 |
| | | max. | °C | +85 |
| **Rozměry** | | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 14 |
| IEC/EN/BS 60947-1 |
| IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| UL508 |

Certifikáty

| |
|---|
| cULus |
| EAC |
| RINA |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000041 - Blok pomocných kontaktů |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.