LMPS131S20

MONOBLOCK SELECTOR SWITCH ACTUATOR LEVER, 3 POSITIONS, 2NO SPRING TERMINALS



Obecné charakteristiky			
Barva			Černý
Typ poloh			Monoblok přepínač
IEC stupeň krytí			IP66 na čelní straně, IP20 na svorkách
Elektrické vlastnosti			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	400
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	8
Vodivost			3V 3mA
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1			B300 R300
Provozní proud AC12			
	12V	A	8
	24V	A	8
	120V	A	8
	240V	A	6
	380V	A	3.8
Provozní proud AC15			
	12V	A	8
	24V	A	8
	120V	A	6
	240V	A	3
	380V	A	1.9
Provozní proud DC12			
	12V	A	2.5
	24V	A	2.5
	125V	A	1.1
	250V	A	0.55
	400V	A	0.3
Provozní proud DC13			
	12V	A	2.5
	24V	A	2.5
	125V	A	0.55
	250V	A	0.27
	400V	A	0.15
Provoz			
Elektrická životnost		cycles	100000
Mechanické vlastnosti			
Mechanická životnost		cycles	250000
Průřez vodiče			
Průřez vodiče AWG/kcmil			
	min.		26
	max.		16
IEC			
	min.	mm²	0.2

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	max.	mm²	1.5

Technické údaje UL


Stupeň krytí UL	Typ 1, 4X pro vnitřní použití a 13

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Schémata zapojení



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.