# LPXE01M

KONTAKTY ŘADA PLATINUM KOVOVÁ, NC. ŠROUBOVÉ SVORKY. S MONT. ADAPTÉREM



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | A | 10 |
| Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1 | | | A300 Q300 |
| Provozní proud AC15 | | | |
| | 12V | A | 6 |
| | 24V | A | 6 |
| | 48V | A | 6 |
| | 120V | A | 6 |
| | 240V | A | 3 |
| Provozní proud DC13 | | | |
| | 12V | A | 0.55 |
| | 24V | A | 0.55 |
| | 48V | A | 0.55 |
| | 125V | A | 0.55 |
| | 250V | A | 0.27 |
| Přechodový odpor kontaktu | | mΩ | ≤20 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Mechanická životnost | | cycles | 1000000 |
| Utahovací moment pro svorky max. | | Nm | 1 |
| Svorky šroub | | | Svěrný šroub s podložkou |
| Montážní adaptér | | | Včetně kontaktů |
| **Technické údaje UL** | | | |
| Stupeň krytí UL | | | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Teplota | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +60 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +70 |
| **Certifikace a shoda s předpisy** | | | |
| V souladu | | | |
| CSA C22.2 n° 14 | | | |
| IEC/EN/BS 60947-1 | | | |
| IEC/EN/BS 60947-5-1 | | | |
| UL508 | | | |
| Certifikáty | | | |
| cULus | | | |
| **Klasifikace ETIM** | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

ETIM 8.0

EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.