LP9P02R

NOUZOVÝ SPÍNAČ Ø90MM, ČERVENÝ HŘÍBEK, 2V



Obecné charakteristiky			
Barva			Šedá/žlutá s červeným hřibovým tlačítkem
Typ poloh			Uvolnit vytažením
Hodnota odporu		KΩ	≤0.025
Materiál			PC-ABS pro ovládací a řídicí stanici. Chromovaný zamak pro kovovou skříňku obsluhy
IEC stupeň krytí			IP65
Elektrické vlastnosti			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	690
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	10
Jmenovitý kmitočet		Hz	50
Vodivost			5V 10mA
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1			A600 Q300
Provozní proud AC15			
	12V	A	6
	24V	A	6
	48V	A	6
	120V	A	6
	240V	A	3
	400V	A	1.9
	480V	A	1.5
	500V	A	1.4
	600V	A	1.2
Provozní proud DC13			
	12V	A	3
	24V	A	3
	48V	A	1.5
	125V	A	0.55
	250V	A	0.27
	440V	A	0.15
	500V	A	0.13
	600V	A	0.1
Mechanické vlastnosti			
Ovládací síla		kg-lb	≤2.6Nm
Mechanická životnost		cycles	1000000
Utahovací moment pro svorky max.		Nm	0.5 … 0.8 Nm
Průřez vodiče			
	IEC		

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	min.	mm²	0.5
	max.	mm²	2.5

Provozní poloha

přípustná		Kterýkoliv

Okolní podmínky

Teplota


Provozní teplota


min.	°C	-25
max.	°C	+75

Skladovací teplota


min.	°C	-40
max.	°C	+85

Rozměry





Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC60947-5-1

Certifikáty

/

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002034 - Emergency stop kompletní

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.