LPCB106K10

SESTAVA PLASTOVÉ TLAČÍTKO, S NÁVRATEM, LÍCUJÍCÍ, MODRÝ S ADAPTÉREM A 1 CONTACT ELEMENT, NO. ŠROUBOVÉ SVORKY



Obecné charakteristiky				
Barva				Modrý
Typ poloh				Lícující tlačítko
IEC stupeň krytí				IP66, IP67 a IP69K
Elektrické vlastnosti				
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	690
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C			A	10
Vodivost				1mA 5V
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1				A600 Q600
Provozní proud AC15				
		12V	A	6
		24V	A	6
		48V	A	6
		120V	A	6
		240V	A	3
		400V	A	1.9
		480V	A	1.5
		500V	A	1.4
		600V	A	1.2
Provozní proud DC13				
		12V	A	3
		24V	A	3
		48V	A	1.5
		125V	A	0.55
		250V	A	0.27
		440V	A	0.15
		500V	A	0.13
		600V	A	0.1
Přechodový odpor kontaktu			mΩ	≤20
Mechanické vlastnosti				
Ovládací síla			kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Svorky šroub				Šroub
Průřez vodiče				
	IEC			
		max.	mm²	1 or 2 / 2.5
Montážní adaptér				LPXAU120
Technické údaje UL				
Stupeň krytí UL				Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

min.	°C	-40
max.	°C	+85

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

CCC
cULus
EAC
RINA

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.