




| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|------|
| Denominazione del prodotto | Monoblocco | | |
| Tipo | LMPB1 | | |
| Caratteristiche generali | | | |
| Colore | Nero | | |
| Tipo di posizioni | Pulsante monoblocco | | |
| Grado di protezione (IEC) | IP66 su fronte, IP20 sui terminali | | |
| Caratteristiche elettriche | | | |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN | V | 300 | |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A | 5 | |
| Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1 | B300 R300 | | |
| Corrente di impiego AC12 | 12V | A | 5 |
| | 30V | A | 5 |
| | 125V | A | 4 |
| | 250V | A | 2 |
| Corrente di impiego AC15 | 12V | A | 5 |
| | 30V | A | 5 |
| | 125V | A | 3 |
| | 250V | A | 1.5 |
| Corrente di impiego DC12 | 12V | A | 1 |
| | 30V | A | 1 |
| | 125V | A | 0.32 |
| | 250V | A | 0.16 |
| Corrente di impiego DC13 | 12V | A | 1 |
| | 30V | A | 1 |
| | 125V | A | 0.22 |
| | 250V | A | 0.11 |
| Manovre | | | |
| Durata elettrica | cycles | 250000 | |
| Caratteristiche meccaniche | | | |
| Durata meccanica | cycles | 5000000 | |
| Sezione dei conduttori | Sezione dei conduttori AWG/kcmil | | |
| | min | 26 | |
| | max | 16 | |
| IEC | min | mm ² | 0.2 |
| | max | mm ² | 1.5 |
| Condizioni ambientali | | | |
| Temperatura | Temperatura di impiego | | |

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

Dimensioni



Schemi elettrici

