LPMLA7

LED INTEGRATED MONOBLOK PILOT LIGHT, TRVALE SVÍTÍCÍ Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, ČIRÝ, 12VAC/DC




Obecné charakteristiky				
Barva				Transparentní
Typ poloh				Monoblok signálka
Materiál				Polyamid
IEC stupeň krytí				IP66, IP67 aIP69K čelně; IP20 zezadu
Elektrické vlastnosti				
Jmenovitý kmitočet			Hz	50-60
Napájení napětí (AC)			V	12 (-15% … +10% Ue)
Napájení napětí (DC)			V	12 (-15% … +10% Ue)
Maximální spotřeba proudu			mA	≤ 20
Provoz				
Elektrická životnost			hours	>30000
Mechanické vlastnosti				
Utahovací moment pro svorky max.			Nm	0.8
Svorky šroub				Šroubové spojení
Průřez vodiče				
	Průřez vodiče AWG/kcmil			
		min.		18
		max.		16
	IEC			
		max.	mm²	2.5
Upevnění				Upevňovací kroužek Ø22mm
Hmotnost			g	21
Technické údaje UL				
Stupeň krytí UL				Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K čelně
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
Rozměry				


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

LPMLA7

LED INTEGRATED MONOBLOK PILOT LIGHT, TRVALE SVÍTÍCÍ Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, ČIRÝ, 12VAC/DC



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000272 - Kompletní signálka

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.