



Denominazione del prodotto

Operatori pulsanti
doppi ad impulso -
Con 2 pulsanti rasati
LPCB7191+LPXAU12

Tipo

Caratteristiche generali

Colore

Nero/Nero

Tipo di posizioni

Double-touch with
two flush
pushbuttons

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V 690

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A 10

Conducibilità

1mA 5V

Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1

A600 Q600

Corrente di impiego AC15

12V	A	6
24V	A	6
48V	A	6
120V	A	6
240V	A	3
400V	A	1.9
480V	A	1.5
500V	A	1.4
600V	A	1.2

Corrente di impiego DC13

12V	A	3
24V	A	3
48V	A	1.5
125V	A	0.55
250V	A	0.27
440V	A	0.15
500V	A	0.13
600V	A	0.1

Resistenza dei contatti

mΩ ≤20

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento

kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata meccanica

cycles 1000000

Attacchi vite

Vite

Sezione dei conduttori

IEC

max mm² 1 or 2 / 2.5

Base di fissaggio

LPXAU120

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4, 4X,
12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC
RINA
