



Denominazione del prodotto	Operatori pulsanti luminosi ad impulso - Rasati		
Tipo	LPCBL107+LPXAU120		
<b>Caratteristiche generali</b>			
Colore	Trasparente		
Tipo di posizioni	Flush pushbutton		
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K		
<b>Caratteristiche elettriche</b>			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690	
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	10	
Tensione di alimentazione (AC)	V	12...30	
Tensione di alimentazione (DC)	V	12...30	
Conducibilità	1mA 5V		
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1	A600 Q600		
Corrente di impiego AC15			
	12V	A	6
	24V	A	6
	48V	A	6
	120V	A	6
	240V	A	3
	400V	A	1.9
	480V	A	1.5
	500V	A	1.4
	600V	A	1.2
Corrente di impiego DC13			
	12V	A	3
	24V	A	3
	48V	A	1.5
	125V	A	0.55
	250V	A	0.27
	440V	A	0.15
	500V	A	0.13
	600V	A	0.1
Resistenza dei contatti		mΩ	≤20
<b>Manovre</b>			
Durata elettrica		hours	100000
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Forza per azionamento		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Attacchi vite		Vite	
Sezione dei conduttori	IEC		
		max	mm <sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio		LPXAU120	
<b>Dati tecnici UL</b>			
Grado di protezione (UL)		Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K	
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura	Temperatura di impiego		
		min	°C -25
		max	°C +70
	Temperatura di stoccaggio		
		min	°C -40
		max	°C +85
<b>Omologazioni e conformità</b>			
Conformità	CSA C22.2 n° 14		
	IEC/EN/BS 60947-1		
	IEC/EN/BS 60947-5-1		
	UL508		
<b>Omologazioni</b>			

CCC

---

cULus

---

EAC

---

RINA

---