
LPMLM7

LED INTEGRATED MONOBLOK PILOT LIGHT, TRVALE SVÍTÍCÍ Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, ČIRÝ, 230VAC




Obecné charakteristiky				
Barva				Transparentní
Typ poloh				Monoblok signálka
Materiál				Polyamid
IEC stupeň krytí				IP66, IP67 aIP69K čelně; IP20 zezadu
Elektrické vlastnosti				
Jmenovitý kmitočet			Hz	50-60
Napájení napětí (AC)			V	230 (-15% … +10% Ue)
Maximální spotřeba proudu			mA	≤ 20
Provoz				
Elektrická životnost			hours	>30000
Mechanické vlastnosti				
Utahovací moment pro svorky max.			Nm	0.8
Svorky šroub				Šroubové spojení
Průřez vodiče				
	Průřez vodiče AWG/kcmil			
		min.		18
		max.		16
	IEC			
		max.	mm²	2.5
Upevnění				Upevňovací kroužek Ø22mm
Hmotnost			g	24
Technické údaje UL				
Stupeň krytí UL				Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K čelně
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000272 - Kompletní signálka

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.