
LPMLP4

INTEGROVANÁ SIGNÁLKA MONOBLOK, TRVALE SVÍTÍCÍ Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, ČERVENÝ, 380...415VAC




Obecné charakteristiky			
Barva			Červený
Typ poloh			Monoblok signálka
Materiál			Polyamid
IEC stupeň krytí			IP66, IP67 aIP69K čelně; IP20 zezadu
Elektrické vlastnosti			
Jmenovitý kmitočet		Hz	50-60
Napájení napětí (AC)		V	380…415 (-15% … +10% Ue)
Maximální spotřeba proudu		mA	≤ 20
Provoz			
Elektrická životnost		hours	>30000
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky max.		Nm	0.8
Průřez vodiče			
	Průřez vodiče AWG/kcmil		
	min.		18
	max.		16
	IEC		
	min.	mm²	0.5
	max.	mm²	2.5
Hmotnost		g	24
Technické údaje UL			
Stupeň krytí UL			Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K čelně
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000272 - Kompletní signálka

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.