



Denominazione del prodotto				Operatori pulsanti ad impulso
Tipo				LPSB105+LPXAU12
<b>Caratteristiche generali</b>				
Colore				Giallo
Tipo di posizioni				Flush pushbutton
Grado di protezione (IEC)				IP66, IP67 e IP69K
<b>Caratteristiche elettriche</b>				
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V			690
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A			10
Conducibilità				1mA 5V
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1				A600 Q600
Corrente di impiego AC15				
	12V	A	6	
	24V	A	6	
	48V	A	6	
	120V	A	6	
	240V	A	3	
	400V	A	1.9	
	480V	A	1.5	
	500V	A	1.4	
	600V	A	1.2	
Corrente di impiego DC13				
	12V	A	3	
	24V	A	3	
	48V	A	1.5	
	125V	A	0.55	
	250V	A	0.27	
	440V	A	0.15	
	500V	A	0.13	
	600V	A	0.1	
Resistenza dei contatti			mΩ	≤20
<b>Caratteristiche meccaniche</b>				
Forza per azionamento			kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Attacchi vite				Vite
Sezione dei conduttori	IEC			
		max	mm <sup>2</sup>	1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio				LPXAU120M
<b>Dati tecnici UL</b>				
Grado di protezione (UL)				Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
<b>Condizioni ambientali</b>				
Temperatura				
	Temperatura di impiego			
		min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio			
		min	°C	-40
		max	°C	+85
<b>Omologazioni e conformità</b>				
Conformità				

CSA C22.2 n° 14

---

IEC/EN/BS 60947-1

---

IEC/EN/BS 60947-5-1

---

UL508

---

Omologazioni

CCC

---

cULus

---

EAC

---

RINA