LPSBL107K11PM8

SESTAVA KOVOVÉ PODSVÍCENÉ TLAČÍTKO, S NÁVRATEM, LÍCUJÍCÍ, ČIRÉ (BÍLÉ) S ADAPTÉREM A 2 KONTAKTNÍMI MODULY, 1NO+1NC. ŠROUBOVÉ SVORKY. LED SVÍTÍCÍ MODUL, TRVALE SVÍTÍCÍ, 185...265VAC



Obecné charakteristiky			
Barva			Transparentní
Typ poloh			Lícující tlačítko
IEC stupeň krytí			IP66, IP67 a IP69K
Elektrické vlastnosti			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	690
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	10
Napájení napětí (AC)		V	185…265
Napájení napětí (DC)		V	185…265
Vodivost			1mA 5V
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1			A600 Q600
Provozní proud AC15			
	12V	A	6
	24V	A	6
	48V	A	6
	120V	A	6
	240V	A	3
	400V	A	1.9
	480V	A	1.5
	500V	A	1.4
	600V	A	1.2
Provozní proud DC13			
	12V	A	3
	24V	A	3
	48V	A	1.5
	125V	A	0.55
	250V	A	0.27
	440V	A	0.15
	500V	A	0.13
	600V	A	0.1
Přechodový odpor kontaktu		mΩ	≤20
Provoz			
Elektrická životnost		hours	100000
Mechanické vlastnosti			
Svorky šroub			Šroub
Průřez vodiče			
IEC			
	max.	mm²	1 or 2 / 2.5
Montážní adaptér			LPXAU120M
Technické údaje UL			
Stupeň krytí UL			Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Okolní podmínky			
Teplota			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL508

Certifikáty

- CCC
- cULus
- EAC
- RINA

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.