
LPXC02

MODUL SE DVĚMI KONTAKTY PLATINUM, 2NC, ŠROUBOVÉ SVORKY




Elektrické vlastnosti				
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	250
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C			A	10
Vodivost				1mA 5V
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1				A300 Q300
Provozní proud AC15				
		12V	A	6
		24V	A	6
		48V	A	6
		120V	A	6
		240V	A	3
Provozní proud DC13				
		12V	A	5.7
		24V	A	2.8
		48V	A	1.4
		125V	A	0.55
		250V	A	0.27
Přechodový odpor kontaktu			mΩ	≤20
Provoz				
Elektrická životnost			cycles	1000000
B10d			cycles	1000000
Mechanické vlastnosti				
Ovládací síla			kg-lb	≤0.5Kg/1.1lb
Utahovací moment pro svorky max.			Nm	0.7
Svorky šroub				Šroub
Průřez vodiče				
	Průřez vodiče AWG/kcmil			
		max.		2x16
	IEC			
		max.	mm²	2 x 1.5
Montážní adaptér				LPXAU120; LPXAU120M
Hmotnost			g	16
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

CCC
cULus
EAC
RINA

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000041 - Blok pomocných kontaktů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.