



Przycisk do zatrzymania awaryjnego (grzybek), samoczynny powrót, Ø 40 mm/1,6" LPCB614

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

**Charakterystyka ogólna**

Kolor	Niebieski
Typ pozycji	Przycisk grzybkowy
Materiał	Poliamid
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

**Właściwości mechaniczne**

Siła zadziałania	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Trwałość mechaniczna – przyciski z samoczynnym powrotem	cycles	5000000
Adapter do montażu		LPXAU120
Masa	g	33

**Dane techniczne UL**

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	------------------------------

**Warunki otoczenia**

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

**Wymiary**



**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1

---

IEC/EN/BS 60947-5-1

---

UL508

Certyfikaty

---

CCC

---

cULus

---

EAC

---

RINA

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001038 -  
Napęd przycisku  
grzybkowego