LPXLPBB6


LED BLOK, TRVALE SVÍTÍCÍ, DO SKŘÍNĚK LPZS Ø22MM ŘADA PLATINUM, 12...30VAC/DC. MODRÝ



Obecné charakteristiky			
Barva			Bílý
Elektrické vlastnosti			
Jmenovitý kmitočet		Hz	50-60
Napájení napětí (AC)		V	12…30
Napájení napětí (DC)		V	12…30
Provoz			
Elektrická životnost		hours	100000
Mechanické vlastnosti			
Utahovací moment pro svorky max.		Nm	1
Průřez vodiče			
	Průřez vodiče AWG/kcmil		
	max.		14
	IEC		
	max.	mm²	1 or 2 / 2.5
Montážní adaptér			LPXAU120;LPXAU
Hmotnost		g	16
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry

Mounting position on the LPZ control station base



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

LPXLPBB6

LED BLOK, TRVALE SVÍTÍCÍ, DO SKŘÍNĚK LPZS Ø22MM ŘADA PLATINUM, 12...30VAC/DC. MODRÝ



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

CCC
cULus
EAC
RINA
UL

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000204 - Svítící jednotka pro odsvícení ovladačů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.