



Przyciski,
samoczynny
powrót
LPFB20

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Kolor | Biały |
| Typ pozycji | Przycisk wystający |
| Materiał | Stop cynku i aluminium |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz IP69K |

Właściwości mechaniczne

| | | |
|---|--------|----------------|
| Siła zadziałania | kg-lb | <0.5Kg / 1.1lb |
| Trwałość mechaniczna – przyciski z samoczynnym powrotem | cycles | 5000000 |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Montaż | Bez adaptera montażowego |
| Adapter do montażu | LPXAU120M |


Dane techniczne UL

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|---------------------------|---------------------------------|

Warunki otoczenia

| | | | | |
|-------------|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura | Temperatura pracy | min. | °C | -25 |
| | | maks. | °C | +70 |
| | Temperatura składowania | min. | °C | -40 |
| | | maks. | °C | +85 |

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

| | |
|----------|---------------------|
| Zgodność | CSA C22.2 n° 14 |
| | IEC/EN/BS 60947-1 |
| | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| | UL508 |

| | |
|-------------|-------|
| Certyfikaty | cULus |
|-------------|-------|

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000221 -
Napęd przycisku
sterowniczego