



Przycisk do zatrzymania awaryjnego (grzybek), samoczynny powrót, Ø 60mm/2.36" LPSB614

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Czarny
Typ pozycji	Przycisk grzybkowy
Materiał	Stop cynku i aluminium dla części metalowych, poliamid dla części z tworzywa sztucznego
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości mechaniczne

Trwałość mechaniczna – przyciski z samoczynnym powrotem	cycles	5000000
Montaż	Bez adaptera montażowego	
Adapter do montażu	LPXAU120M	

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	------------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary



Spring return

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000221 -
Napęd przycisku
sterowniczego