



Przeznaczenie produktu

Przyciski podświetlane,
samoczynny powrót -
kryte

Seria produktu

LPSBL107+LPXAU120M

Charakterystyka ogólna

Kolor	Przezroczysty
Typ pozycji	Przycisk kryty
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	10
Napięcie zasilania (AC)	V	185...265
Napięcie zasilania (DC)	V	185...265
Przewodność		1mA 5V
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1		A600 Q600

Prąd roboczy AC15

12 V	A	6
24 V	A	6
48 V	A	6
120 V	A	6
240 V	A	3
400 V	A	1.9
480 V	A	1.5
500 V	A	1.4
600 V	A	1.2

Prąd roboczy DC13

12 V	A	3
24 V	A	3
48 V	A	1.5
125 V	A	0.55
250 V	A	0.27
440 V	A	0.15
500 V	A	0.13
600 V	A	0.1

Rezystancja zestyków

mΩ ≤20

Trwałość

elektryczna	hours	100000
-------------	-------	--------

Właściwości mechaniczne

Zacisk śrubowy	Śruba
----------------	-------

Przekrój przewodu

IEC

maks. mm² 1 or 2 / 2.5

Adapter do montażu

LPXAU120M

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	------------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

CCC
cULus

ZESTAW: PRZYCISK METALOWY PODŚWIETLANY, SAMOCZYNNY POWRÓT, KRYTY,
PRZEZROCZYSTY. ADAPTER MONTAŻOWY. ZESTYKI 1NO+1NC, ZACISKI ŚRUBOWE.
LAMPKA LED, ŚWIATŁO CIĄGŁE, ZASILANIE 185...265VAC.

EAC
RINA