



Denominazione del prodotto	Operatore pulsante a fungo, ad aggancio sgancio a rotazione Ø 40mm		
Tipo	LPSB6644+LPXAU1		
Caratteristiche generali			
Colore	Rosso		
Tipo di posizioni	Pulsante a fungo		
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K		
Caratteristiche elettriche			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690	
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	10	
Conducibilità	1mA 5V		
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1	A600 Q600		
Corrente di impiego AC15			
	12V	A	6
	24V	A	6
	48V	A	6
	120V	A	6
	240V	A	3
	400V	A	1.9
	480V	A	1.5
	500V	A	1.4
	600V	A	1.2
Corrente di impiego DC13			
	12V	A	3
	24V	A	3
	48V	A	1.5
	125V	A	0.55
	250V	A	0.27
	440V	A	0.15
	500V	A	0.13
	600V	A	0.1
Resistenza dei contatti		mΩ	≤20
Caratteristiche meccaniche			
Attacchi vite	Vite		
Sezione dei conduttori			
	IEC		
		max	mm ² 1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio	LPXAU120M		
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
		min	°C -25
		max	°C +70
	Temperatura di stoccaggio		
		min	°C -40
		max	°C +85

Omologazioni e conformità

Conformità

KIT PULSANTE METALLICO A FUNGO, AD AGGANCIAMENTO, SGANCIO A ROTAZIONE, Ø40MM.
PER ARRESTO D'EMERGENZA, CONFORME ISO 13850. ROSSO CON BASE DI FISSAGGIO
E 1 ELEMENTO DI CONTATTO, NC. ATTACCHI A VITE

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA