



Przyciski dwuklawiszowe z samoczynnym powrotem i białym, podświetlanym wskaźnikiem – jeden wystający i jeden kryty LPCBL7223+LPXAU12

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Zielony/czerwony		
Typ pozycji	Przycisk podwójny, jeden wystający i jeden kryty		
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K		
Właściwości elektryczne			
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690	
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	10	
Napięcie zasilania (AC)	V	185...265	
Napięcie zasilania (DC)	V	185...265	
Przewodność	1mA 5V		
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1	A600 Q600		
Prąd roboczy AC15			
	12 V	A	6
	24 V	A	6
	48 V	A	6
	120 V	A	6
	240 V	A	3
	400 V	A	1.9
	480 V	A	1.5
	500 V	A	1.4
	600 V	A	1.2
Prąd roboczy DC13			
	12 V	A	3
	24 V	A	3
	48 V	A	1.5
	125 V	A	0.55
	250 V	A	0.27
	440 V	A	0.15
	500 V	A	0.13
	600 V	A	0.1
Rezystancja zestyków	mΩ		≤20
Trwałość elektryczna			
Trwałość elektryczna	hours		100000
Właściwości mechaniczne			
Siła zadziałania	kg-lb		<0.5Kg / 1.1lb
Trwałość mechaniczna	cycles		1000000
Zacisk śrubowy	Śruba		
Przekrój przewodu	IEC		
		maks.	mm ² 1 or 2 / 2.5
Adapter do montażu	LPXAU120		
Dane techniczne UL			
Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy		
		min.	°C -25
		maks.	°C +70
	Temperatura składowania		
		min.	°C -40
		maks.	°C +85

Certyfikaty i zgodność

ZESTAW: PRZYCISK PODWÓJNY, SAMOCZYNNY POWRÓT, BIAŁY WSKAŹNIK, 1 WYSTAJĄCY I 1 KRYTY, ZIELONY-CZERWONY, I 0. ADAPTER MONTAŻOWY. ZESTYKI 1NO+1NC, ZACISKI ŚRUBOWE. LAMPKA LED, ŚWIATŁO CIĄGŁE, ZASILANIE 185...265VAC.

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA
