



Denumirea produsului				Buton iluminat
Denumirea tipului de produs				LPCBL103+LPXAU120
Caracteristici generale				
Culoare				Verde
Tipul posturilor				Buton de apăsare
grad de protecție IEC				IP66, IP67 și IP69K
Caracteristici electrice				
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V			690
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A			10
Tensiune de alimentare (AC)	V			185...265
Tensiune de alimentare (DC)	V			185...265
Conductivitate				1mA 5V
Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1				A600 Q600
Curent de funcționare AC15				
	12V	A	6	
	24V	A	6	
	48V	A	6	
	120V	A	6	
	240V	A	3	
	400V	A	1.9	
	480V	A	1.5	
	500V	A	1.4	
	600V	A	1.2	
Curent de funcționare DC13				
	12V	A	3	
	24V	A	3	
	48V	A	1.5	
	125V	A	0.55	
	250V	A	0.27	
	440V	A	0.15	
	500V	A	0.13	
	600V	A	0.1	
Rezistența la contact				mΩ ≤20
Operațiuni				
Durata de viață electrică				hours 100000
Caracteristici mecanice				
Forța de acționare				kg-lb <0.5Kg / 1.1lb
Terminale Borne șurub				Șurub
Secțiunea dirijorului	IEC			
		max	mm ²	1 or 2 / 2.5
Adaptor de montare				LPXAU120
Date tehnice UL				
Grad de protecție UL				Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Condiții ambientale				
Temperatura				
	Temperatura de Operare			
		min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare			
		min	°C	-40
		max	°C	+85
Certificări și conformitate				
Conformitate				
				CSA C22.2 n° 14
				IEC/EN/BS 60947-1
				IEC/EN/BS 60947-5-1
				UL508
Certificate				
				CCC
				cULus

KIT PLASTIC ILLUMINATED BUTTON ACTUATOR, SPRING RETURN, FLUSH, GREEN WITH MOUNTING ADAPTER AND 2 CONTACT ELEMENTS, 1NO+1NC. SCREW TERMINATION. LED INTEGRATED LAMP-HOLDER, STEADY LIGHT, 185...265VAC

EAC
RINA