



Przyciski
podświetlane,
dwustanowe -
wystające
LPFQL20

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

| | |
|----------------------------|---|
| Kolor | Zielony |
| Typ pozycji | Przycisk wystający |
| Materiał | Stop cynku i aluminium dla części metalowych, poliamid dla części z tworzywa sztucznego |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz IP69K |

Właściwości mechaniczne

| | | |
|---|-----------------------------|--------|
| Trwałość mechaniczna – przyciski dwustanowe | cycles | 500000 |
| Montaż | Bez adaptera montażowego | |
| Adapter do montażu | LPXAU120M | |


Dane techniczne UL

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|---------------------------|---------------------------------|

Warunki otoczenia

| | | | | |
|-------------|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura | Temperatura pracy | min. | °C | -25 |
| | | maks. | °C | +70 |
| | Temperatura składowania | min. | °C | -40 |
| | | maks. | °C | +85 |

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000221 -
Napęd przycisku
sterowniczego