



| | |
|------------------------|---|
| Przeznaczenie produktu | Przełącznik sterowniczy, klucz - 2 pozycje LPFS32 |
| Seria produktu | |

Charakterystyka ogólna

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Kolor | Czarny |
| Typ pozycji | Przełącznik |
| Materiał | Stop cynku i aluminium |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz IP69K |

Właściwości mechaniczne

| | | |
|----------------------|--------------------------|---------|
| Trwałość mechaniczna | cycles | 1000000 |
| Montaż | Bez adaptera montażowego | |
| Adapter do montażu | LPXAU120M | |


Dane techniczne UL

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|---------------------------|------------------------------|

Warunki otoczenia

| | | | | |
|-------------|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura | Temperatura pracy | min. | °C | -25 |
| | | maks. | °C | +70 |
| | Temperatura składowania | min. | °C | -40 |
| | | maks. | °C | +85 |

Wymiary



Key

Certyfikaty i zgodność

| | |
|----------|---------------------|
| Zgodność | CSA C22.2 n° 14 |
| | IEC/EN/BS 60947-1 |
| | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| | UL508 |

| | |
|-------------|-------|
| Certyfikaty | cULus |
|-------------|-------|

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002611 -
Przełącznik
sterujący