



Denumirea produsului	Monobloc		
Denumirea tipului de produs	LMPB1		
Caracteristici generale			
Culoare	alb		
Tipul posturilor	Buton monobloc		
grad de protectie IEC	IP66 pe față, IP20 pe terminale		
Caracteristici electrice			
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	400	
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	8	
Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1	B300 R300		
Curent de funcționare AC12			
	12V	A	8
	24V	A	8
	120V	A	8
	240V	A	6
	380V	A	3.8
Curent de funcționare AC15			
	12V	A	8
	24V	A	8
	120V	A	6
	240V	A	3
	380V	A	1.9
Curent de funcționare DC12			
	12V	A	2.5
	24V	A	2.5
	125V	A	1.1
	250V	A	0.55
	400V	A	0.3
Curent de funcționare DC13			
	12V	A	2.5
	24V	A	2.5
	125V	A	0.55
	250V	A	0.27
	400V	A	0.15
Operațiuni			
Durata de viața electrică	cycles	100000	
Caracteristici mecanice			
Durata de viața mecanică	cycles	1000000	
Secțiunea dirijorului	Secțiunea conductorului AWG/kcmil		
	AWG/Kcmil min	26	
	AWG/Kcmil max	16	
IEC	min	mm ²	0.2

max mm² 1.5

Date tehnice UL

Grad de protectie UL

Tip 1, 4X interior
și 13

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensiuni



Diagrame de cablare

