# GX2053U

ROTARY CAM SWITCH GX SERIES, CHANGEOVER SWITCH 3 POLES 20A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 48X48MM



## Obecné charakteristiky

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spínací diagram | | | 53 - Přepínač 3 póly - spouštění dvourychlostního motoru s oddělenými vinutími |
| Počet prvků | | | 3 |
| Montážní provedení | | | U - čelní montáž s černým ovladačem |

## Vlastnosti kontaktů

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jmenovité izolační napětí Ui | | | |
| | IEC/EN | V | 690 |
| | UL/CSA | V | 600 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | | kV | 6 |
| Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith | | | |
| | IEC/EN | A | 20 |
| | UL/CSA | A | 15 |
| Jmenovité provozní napětí | | V | 440 |
| Jmenovité provozní impulzní napětí | | kV | 4 |
| Maximální velikost pojistky pro ochranu proti zkratu In (gG) | | | |
| | 10kA | A | 20 |
| | 15kA | A | 20 |
| | 25kA | A | 20 |
| Jmenovitý krátkodobý proud Icw | | | |
| | 1s | kA | 250 |
| Vodivost | | | 10/5 mA/V |
| Provozní proud Ie IEC/EN | | | |
| AC1/AC21A | | | |
| | | A | 20 |
| AC15 | | | |
| | 110V | A | 10 |
| | 220/230V | A | 8 |
| | 380/400V | A | 6 |
| | 660/690V | A | 1.5 |
| Jmenovitý provozní výkon ve střídavém proudu | | | |
| Třífázový AC-3 | | | |
| | 220/230V | kW | 3.7 |
| | 380/440V | kW | 5.5 |
| | 500/690V | kW | 5.5 |
| Jednofázový AC-3 | | | |
| | 110V | kW | 0.75 |
| | 220/230V | kW | 1.8 |
| | 380/440V | kW | 3 |
| Třífázový AC23A | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 220/230V | kW | 4 |
| | | 380/440V | kW | 7.5 |
| | | 500/690V | kW | 7.5 |
| | Jednofázový AC23A | | | |
| | | 110V | kW | 0.75 |
| | | 220/230V | kW | 2.2 |
| | | 380/440V | kW | 3.5 |
| Jmenovitý provozní proud ve stejnosměrném proudu | | | | |
| | DC21A | | | |
| | | 48V | A | 20 |
| | | 60V | A | 20 |
| | | 110V | A | 4 |
| | | 220V | A | 0.6 |
| | | 440V | A | 0.25 |
| | DC23A (póly zapojené v sérii) | | | |
| | | 24V | A | 20 (1) |
| | | 48V | A | 20 (2) |
| | | 60V | A | 20 (3) |
| | | 110V | A | 10 (3) |
| | | 220V | A | 8 (4) |
| | DC13 | | | |
| | | 24V | A | 20 |
| | | 48V | A | 16 |
| | | 60V | A | 12 |
| | | 110V | A | 1 |
| | | 220V | A | 0.4 |
| | | 440V | A | 0.15 |
| Ztráta energie | | | W | 0.6 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | | |
| Svorky šroub | | | | M3 |
| Utahovací moment pro svorky max. | | | Nm | 0.8 |
| Velikost vodiče | | | | |
| | AWG - Pevný kabel | | | |
| | | min. | AWG | 20 |
| | | max. | AWG | 12 |
| | AWG - Flexibilní kabel | | | |
| | | min. | AWG | 20 |
| | | max. | AWG | 12 |
| | Průřez vodiče (IEC) - Flexibilní kabel | | | |
| | | min. | mm² | 0.5 |
| | | max. | mm² | 2.5 |
| | Průřez vodiče (IEC) - Pevný kabel | | | |
| | | min. | mm² | 0.5 |
| | | max. | mm² | 2.5 |
| Mechanická životnost | | | cycles | 1X10⁶ |
| **Technické údaje UL** | | | | |
| Výkon motoru pro přímé online řízení | | | | |
| | pro třífázový motor | | | |
| | | 120V | HP | 1.5 |
| | | 240V | HP | 3 |
| | | 480V | HP | 5 |
| | | 600V | HP | 5 |
| | pro jednofázový motor | | | |
| | | 120V | HP | 0.75 |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# GX2053U

ROTARY CAM SWITCH GX SERIES, CHANGEOVER SWITCH 3 POLES 20A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 48X48MM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 240V | HP | 1.5 | |

## Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota

| | | |
|---|---|---|
| min. | °C | -25 |
| max. | °C | +55 |


Skladovací teplota


| | | |
|---|---|---|
| min. | °C | -40 |
| max. | °C | +70 |

## Odolnost a ochrana

| | |
|---|---|
| Stupeň krytí čelní strany IP | IP65 |
| Svorky Stupeň krytí | IP20 |

## Rozměry





Drillings for 4 screws fixing (4V version).

| Series | Dimensions | | | | | | | L Number of elements | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | □A | C | ØD1 | ØD2 | E | □K | □N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **GX16** | 48 | 39.5 | 12 | 5 | 26.5 | 36 | 6 | 43 | 51.5 | 60 | 68.5 | 77 | 85.5 | 94 | 102.5 | 111 | 119.5 | 128 | 136.5 |
| **GX20** | 48 | 39.5 | 12 | 5 | 26.5 | 36 | 6 | 43 | 51.5 | 60 | 68.5 | 77 | 85.5 | 94 | 102.5 | 111 | 119.5 | 128 | 136.5 |
| **GX32** | 65 | 53 | 14 | 5 | 34.5 | 48 | 7 | 51 | 63 | 75 | 85 | 99 | 111 | 123 | 135 | 147 | 159 | 171 | 183 |
| **GX40** | 65 | 53 | 14 | 5 | 34.5 | 48 | 7 | 51 | 63 | 75 | 85 | 99 | 111 | 123 | 135 | 147 | 159 | 171 | 183 |

## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 14 |
| IEC/EN/BS 60947-1 |
| IEC/EN/BS 60947-3 |
| IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| IEC/EN/BS 61058-1 |
| UL60947-4-1 |

Certifikáty

cULus


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

EAC

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001105 - Odpínač |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.