


Denominazione del prodotto	Commutatore a camme in cassetta		
Tipo	7GN125		
<b>Caratteristiche generali</b>			
Schema	12 - Avviatore stella-triangolo		
Numero di elementi	4		
Esecuzione	P - Esecuzione in cassetta plastica con maniglia nera		
<b>Caratteristiche dei contatti</b>			
Tensione nominale di isolamento	IEC/EN	V	690
	UL/CSA	V	600
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	6
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith	IEC/EN	A	125
	UL/CSA	A	130
Tensione di funzionamento nominale		V	690
Tensione nominale di tenuta a impulso		kV	6
Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG)	10kA	A	125
	15kA	A	100
	25kA	A	100
	50kA	A	100
	63kA	A	100
Corrente nominale di breve durata Icw	1s	kA	2100
Conducibilità			10/5 mA/V
Corrente di impiego Ie IEC/EN			
AC1/AC21A		A	125
AC15	110V	A	40
	220/230V	A	28
	380/400V	A	15
	660/690V	A	5
Potenza nominale di impiego in AC			
trifase AC-3	220/230V	kW	18.5
	380/440V	kW	37
	500/690V	kW	33
monofase AC-3	110V	kW	5
	220/230V	kW	11
	380/440V	kW	15
trifase AC23A	220/230V	kW	30
	380/440V	kW	45
	500/690V	kW	37
monofase AC23A	110V	kW	5
	220/230V	kW	11

		380/440V	kW	15
Corrente nominale di impiego in DC				
DC21A		48V	A	125
		60V	A	80
		110V	A	10
		220V	A	1.2
DC23A (poli in serie)		24V	A	125 (1)
		48V	A	125 (2)
		60V	A	125 (3)
		110V	A	50 (3)
		220V	A	20 (4)
DC13		24V	A	125
		48V	A	100
		60V	A	50
		110V	A	4
Potenza dissipata			W	6.3
<b>Caratteristiche meccaniche</b>				
Attacchi vite				M2X5
Coppia di serraggio terminali max			Nm	2
Sezione dei conduttori				
AWG - Cavo rigido		min	AWG	14
		max	AWG	1/0
AWG - Cavo flessibile		min	AWG	14
		max	AWG	1/0
Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile		min	mm <sup>2</sup>	2.5
		max	mm <sup>2</sup>	50
Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido		min	mm <sup>2</sup>	2.5
		max	mm <sup>2</sup>	50
Durata meccanica			cycles	1X10 <sup>6</sup>
<b>Dati tecnici UL</b>				
Interruttori per motori a comando diretto				
Per motore trifase		120V	HP	15
		240V	HP	25
		480V	HP	50
		600V	HP	40
Per motore monofase		120V	HP	5
		240V	HP	15
<b>Condizioni ambientali</b>				
Temperatura				
Temperatura di impiego		min	°C	-25
		max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio		min	°C	-40
		max	°C	+70

**Tolleranze e protezioni**


Grado di protezione IP frontale	IP65
Grado di protezione Terminali	IP00

**Dimensioni**



Series	Enclosure size	Number of elements		Dimensions										Cable entry	Protection degree
		L	L1	A	A1	C	C1	D	F	M	N	L	L1		
7GN12	75x75	1-2	3-4	75	75	50	64	4.5	19	14	28	57.5	79.8	4xPG13.5	IP65
7GN20		1-2	3-4												
7GN25		1	2-3												
7GN12	90x90	1-3	4-6	90	90	79	63	4.5	25	19	30	71.3	98.3	4xPG16	IP65
7GN20		1-3	4-6												
7GN25		1-2	3-4												
7GN32		1-2	3-4												
7GN40		1	2-3												
7GN12	110x110	1-4	5-8	110	110	98.4	83	4.5	32	21	39.5	85.5	119.5	4xPG21	IP65
7GN20		1-4	5-8												
7GN25		1-3	4-5												
7GN32		1-3	4-5												
7GN40		1-2	3-5												
7GN63		1-2	3-4												
7GN32	125x175	1-3	4-5	125	175	146	112	5.5	32	21	68	84.3	118.3	4xPG21 2xPG11	IP65
7GN40		1-2	3-4												
7GN63		1-2	3-4												
7GN125		1	2												
7GN32	180x254	1-5	6-8	180	254	120	190	5.5	32	35	76	121	175	4xPG29 2xPG11	IP65
7GN40		1-4	5-7												
7GN63		1-3	4-6												
7GN125		1-2	3-4												

**Schemi elettrici**



**Omologazioni e conformità**

**Conformità**

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -  
Selettore  
completo