# GX4019U25

ROTARY CAM SWITCH GX SERIES, DAHLANDER MOTOR CONTROL SWITCH 0-1-2, 40A, FOR FRONT MOUNTING WITH RED/YELLOW HANDLE PADLOCKABLE IN 0 AND PROTECTION COVERS, FRONT PLATE 65X65MM

## Obecné charakteristiky

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spínací diagram | | | 19 - Dahlander motor control spínač 0-1-2 |
| Počet prvků | | | 4 |
| Montážní provedení | | | U25 - Čelní montáž s žlutočerveným ovladačem uzamykatelným v 0 a krytem svorek |

## Vlastnosti kontaktů

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jmenovité izolační napětí Ui | | | |
| | IEC/EN | V | 690 |
| | UL/CSA | V | 600 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | | kV | 6 |
| Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith | | | |
| | IEC/EN | A | 40 |
| | UL/CSA | A | 40 |
| Jmenovité provozní napětí | | V | 440 |
| Jmenovité provozní impulzní napětí | | kV | 4 |
| Maximální velikost pojistky pro ochranu proti zkratu In (gG) | | | |
| | 10kA | A | 40 |
| | 15kA | A | 35 |
| | 25kA | A | 35 |
| Jmenovitý krátkodobý proud Icw | | | |
| | 1s | kA | 1000 |
| Vodivost | | | 10/5 mA/V |
| Provozní proud Ie IEC/EN | | | |
| AC1/AC21A | | | |
| | | A | 40 |
| AC15 | | | |
| | 110V | A | 25 |
| | 220/230V | A | 22 |
| | 380/400V | A | 12 |
| | 660/690V | A | 2 |
| Jmenovitý provozní výkon ve střídavém proudu | | | |
| Třífázový AC-3 | | | |
| | 220/230V | kW | 7.5 |
| | 380/440V | kW | 15 |
| | 500/690V | kW | 15 |
| Jednofázový AC-3 | | | |
| | 110V | kW | 2.2 |
| | 220/230V | kW | 4.4 |
| | 380/440V | kW | 7 |
| Třífázový AC23A | | | |
| | 220/230V | kW | 9 |
| | 380/440V | kW | 18.5 |
| | 500/690V | kW | 15 |
| Jednofázový AC23A | | | |
| | 110V | kW | 3 |
| | 220/230V | kW | 5.2 |
| | 380/440V | kW | 7.5 |
| Jmenovitý provozní proud ve stejnosměrném proudu | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DC21A | | | |
| | | 48V | A | 40 |
| | | 60V | A | 40 |
| | | 110V | A | 6 |
| | | 220V | A | 0.8 |
| | | 440V | A | 0.25 |
| | DC23A (póly zapojené v sérii) | | | |
| | | 24V | A | 40 (1) |
| | | 48V | A | 40 (2) |
| | | 60V | A | 40 (3) |
| | | 110V | A | 20 (3) |
| | | 220V | A | 12 (4) |
| | DC13 | | | |
| | | 24V | A | 40 |
| | | 48V | A | 32 |
| | | 60V | A | 16 |
| | | 110V | A | 3 |
| | | 220V | A | 0.5 |
| | | 440V | A | 0.15 |
| Ztráta energie | | | W | 1.6 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | | |
| Svorky šroub | | | | M4 |
| Utahovací moment pro svorky max. | | | Nm | 1.2 |
| Velikost vodiče | | | | |
| | AWG - Pevný kabel | | | |
| | | min. | AWG | 16 |
| | | max. | AWG | 8 |
| | AWG - Flexibilní kabel | | | |
| | | min. | AWG | 16 |
| | | max. | AWG | 10 |
| | Průřez vodiče (IEC) - Flexibilní kabel | | | |
| | | min. | mm² | 1.5 |
| | | max. | mm² | 6 |
| | Průřez vodiče (IEC) - Pevný kabel | | | |
| | | min. | mm² | 1.5 |
| | | max. | mm² | 10 |
| Mechanická životnost | | | cycles | 1X10⁶ |
| **Technické údaje UL** | | | | |
| Výkon motoru pro přímé online řízení | | | | |
| | pro třífázový motor | | | |
| | | 120V | HP | 5 |
| | | 240V | HP | 10 |
| | | 480V | HP | 15 |
| | | 600V | HP | 15 |
| | pro jednofázový motor | | | |
| | | 120V | HP | 2 |
| | | 240V | HP | 5 |
| **Okolní podmínky** | | | | |
| Teplota | | | | |
| | Provozní teplota | | | |
| | | min. | °C | -25 |
| | | max. | °C | +55 |
| | Skladovací teplota | | | |
| | | min. | °C | -40 |



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | max. | °C | +70 |

## Odolnost a ochrana

| | |
|---|---|
| Stupeň krytí čelní strany IP | IP65 |
| Svorky Stupeň krytí | IP20 |


## Rozměry




Drillings for 4 screws fixing (4V version).

| Series | Dimensions | | | | | | L | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | □A | D1 | D2 | E | G | □K | 1 | 2 | 3.....12 | |
| **GX16** | 48 | 12 | 5 | 34.2 | 5 | 36 | 43 | 51.5 | 60 | 136.5 |
| **GX20** | 48 | 12 | 5 | 34.2 | 5 | 36 | 43 | 51.5 | 60 | 136.5 |
| **GX32** | 65 | 14 | 5 | 38 | 6 | 48 | 51 | 63 | 75 | 183 |
| **GX40** | 65 | 14 | 5 | 38 | 6 | 48 | 51 | 63 | 75 | 183 |

## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 14 |
| IEC/EN/BS 60947-1 |
| IEC/EN/BS 60947-3 |
| IEC/EN/BS 60947-5-1 |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| | |
|---|---|
| | IEC/EN/BS 61058-1 |
| | UL60947-4-1 |
| Certifikáty | |
| | cULus |
| | EAC |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001029 - Přepínač, completní |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.