

| | | | | |
|--|----------|----|-----|--|
| Denominazione del prodotto | | | | Commutatori a camme |
| Tipo | | | | 7GN25 |
| Caratteristiche generali | | | | |
| Schema | | | | 124 - Multivia 0-1-2-3 2 poli |
| Numero di elementi | | | | 3 |
| Esecuzione | | | | U47 - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera e fissaggio a scatto per foro diam.22mm |
| Caratteristiche dei contatti | | | | |
| Tensione nominale di isolamento | IEC/EN | V | 690 | |
| | UL/CSA | V | 600 | |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | | kV | 6 | |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith | IEC/EN | A | 25 | |
| | UL/CSA | A | 30 | |
| Tensione di funzionamento nominale | | V | 480 | |
| Tensione nominale di tenuta a impulso | | kV | 4 | |
| Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG) | 10kA | A | 25 | |
| | 15kA | A | 25 | |
| | 25kA | A | 25 | |
| Corrente nominale di breve durata Icw | 1s | kA | 400 | |
| Conducibilità | | | | 10/5 mA/V |
| Corrente di impiego Ie IEC/EN | | | | |
| AC1/AC21A | | A | 25 | |
| AC15 | 110V | A | 16 | |
| | 220/230V | A | 12 | |
| | 380/400V | A | 8 | |
| | 660/690V | A | 2 | |
| Potenza nominale di impiego in AC | | | | |
| trifase AC-3 | 220/230V | kW | 5.5 | |
| | 380/440V | kW | 7.5 | |
| | 500/690V | kW | 7.5 | |
| monofase AC-3 | 110V | kW | 1.5 | |
| | 220/230V | kW | 3 | |
| | 380/440V | kW | 5.5 | |
| trifase AC23A | 220/230V | kW | 6.5 | |
| | 380/440V | kW | 11 | |
| | 500/690V | kW | 11 | |
| monofase AC23A | | | | |

| | | | |
|--|----------|-----------------|-------------------|
| | 110V | kW | 1.5 |
| | 220/230V | kW | 3.7 |
| | 380/440V | kW | 5.5 |
| Corrente nominale di impiego in DC | | | |
| DC21A | | | |
| | 48V | A | 25 |
| | 60V | A | 25 |
| | 110V | A | 4 |
| | 220V | A | 0.7 |
| DC23A (poli in serie) | | | |
| | 24V | A | 25 (1) |
| | 48V | A | 25 (2) |
| | 60V | A | 25 (3) |
| | 110V | A | 12 (3) |
| | 220V | A | 10 (4) |
| DC13 | | | |
| | 24V | A | 25 |
| | 48V | A | 20 |
| | 60V | A | 16 |
| | 110V | A | 1.5 |
| | 220V | A | 0.4 |
| Potenza dissipata | | W | 1.1 |
| Caratteristiche meccaniche | | | |
| Attacchi vite | | | M3.5 |
| Coppia di serraggio terminali max | | Nm | 0.8 |
| Sezione dei conduttori | | | |
| AWG - Cavo rigido | | | |
| | min | AWG | 20 |
| | max | AWG | 10 |
| AWG - Cavo flessibile | | | |
| | min | AWG | 20 |
| | max | AWG | 12 |
| Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile | | | |
| | min | mm ² | 0.5 |
| | max | mm ² | 4 |
| Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido | | | |
| | min | mm ² | 0.5 |
| | max | mm ² | 4 |
| Durata meccanica | | cycles | 5x10 ⁶ |
| Dati tecnici UL | | | |
| Interruttori per motori a comando diretto | | | |
| Per motore trifase | | | |
| | 120V | HP | 3 |
| | 240V | HP | 5 |
| | 480V | HP | 10 |
| | 600V | HP | 15 |
| Per motore monofase | | | |
| | 120V | HP | 1.5 |
| | 240V | HP | 3 |
| Condizioni ambientali | | | |
| Temperatura | | | |
| Temperatura di impiego | | | |
| | min | °C | -25 |
| | max | °C | +55 |


Temperatura di stoccaggio

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

Tolleranze e protezioni


| | |
|---------------------------------|------|
| Grado di protezione IP frontale | IP40 |
| Grado di protezione Terminali | IP00 |

Dimensioni



| Series | Dimensions | | L | | | |
|--------|------------|------|------|------|---------|-------|
| | □A | E | 1 | 2 | 3.....8 | |
| 7GN12 | 48 | 26.5 | 58 | 67.7 | 77.4 | 125.9 |
| 7GN20 | 48 | 26.5 | 58 | 67.7 | 77.4 | 125.9 |
| 7GN25 | 48 | 26.5 | 62.4 | 76 | 89.6 | 157.6 |

Schemi elettrici



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | X | | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| 2 | | | X | X | | | | | | | | | | | | | X |
| 3 | | X | | | | | X | | X | | | | | | | | |

108 —
124 —
136 —

Omologazioni e conformità

Conformità

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-3
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL60947-4-1

Omologazioni

- cCSAus
- EAC
- UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -
Selettore
completo