

| | | | | |
|--|--|----------|----|--|
| Denominazione del prodotto | | | | Commutatori a camme |
| Tipo | | | | 7GN25 |
| Caratteristiche generali | | | | |
| Schema | | | | 26 - Invertitore di marcia trifase con ritorno a molla |
| Numero di elementi | | | | 3 |
| Esecuzione | | | | O98 - Esecuzione per montaggio a fondo quadro con maniglia giallo/rossa lucchettabile in 0 con funzione blocco porta e copriterminali |
| Caratteristiche dei contatti | | | | |
| Tensione nominale di isolamento | | IEC/EN | V | 690 |
| | | UL/CSA | V | 600 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | | | kV | 6 |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith | | IEC/EN | A | 25 |
| | | UL/CSA | A | 30 |
| Tensione di funzionamento nominale | | | V | 480 |
| Tensione nominale di tenuta a impulso | | | kV | 4 |
| Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG) | | 10kA | A | 25 |
| | | 15kA | A | 25 |
| | | 25kA | A | 25 |
| Corrente nominale di breve durata Icw | | 1s | kA | 400 |
| Conducibilità | | | | 10/5 mA/V |
| Corrente di impiego Ie IEC/EN | | | | |
| AC1/AC21A | | | A | 25 |
| AC15 | | 110V | A | 16 |
| | | 220/230V | A | 12 |
| | | 380/400V | A | 8 |
| | | 660/690V | A | 2 |
| Potenza nominale di impiego in AC | | | | |
| trifase AC-3 | | 220/230V | kW | 5.5 |
| | | 380/440V | kW | 7.5 |
| | | 500/690V | kW | 7.5 |
| monofase AC-3 | | 110V | kW | 1.5 |
| | | 220/230V | kW | 3 |
| | | 380/440V | kW | 5.5 |
| trifase AC23A | | 220/230V | kW | 6.5 |

| | | | |
|--|----------|-----------------|-------------------|
| | 380/440V | kW | 11 |
| | 500/690V | kW | 11 |
| <hr/> | | | |
| monofase AC23A | | | |
| | 110V | kW | 1.5 |
| | 220/230V | kW | 3.7 |
| | 380/440V | kW | 5.5 |
| <hr/> | | | |
| Corrente nominale di impiego in DC | | | |
| DC21A | | | |
| | 48V | A | 25 |
| | 60V | A | 25 |
| | 110V | A | 4 |
| | 220V | A | 0.7 |
| <hr/> | | | |
| DC23A (poli in serie) | | | |
| | 24V | A | 25 (1) |
| | 48V | A | 25 (2) |
| | 60V | A | 25 (3) |
| | 110V | A | 12 (3) |
| | 220V | A | 10 (4) |
| <hr/> | | | |
| DC13 | | | |
| | 24V | A | 25 |
| | 48V | A | 20 |
| | 60V | A | 16 |
| | 110V | A | 1.5 |
| | 220V | A | 0.4 |
| <hr/> | | | |
| Potenza dissipata | | W | 1.1 |
| <hr/> | | | |
| Caratteristiche meccaniche | | | |
| Attacchi vite | | | M3.5 |
| Coppia di serraggio terminali max | | Nm | 0.8 |
| <hr/> | | | |
| Sezione dei conduttori | | | |
| AWG - Cavo rigido | | | |
| | min | AWG | 20 |
| | max | AWG | 10 |
| <hr/> | | | |
| AWG - Cavo flessibile | | | |
| | min | AWG | 20 |
| | max | AWG | 12 |
| <hr/> | | | |
| Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile | | | |
| | min | mm ² | 0.5 |
| | max | mm ² | 4 |
| <hr/> | | | |
| Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido | | | |
| | min | mm ² | 0.5 |
| | max | mm ² | 4 |
| <hr/> | | | |
| Durata meccanica | | cycles | 5x10 ⁶ |
| <hr/> | | | |
| Dati tecnici UL | | | |
| Interruttori per motori a comando diretto | | | |
| Per motore trifase | | | |
| | 120V | HP | 3 |
| | 240V | HP | 5 |
| | 480V | HP | 10 |
| | 600V | HP | 15 |
| <hr/> | | | |
| Per motore monofase | | | |
| | 120V | HP | 1.5 |
| | 240V | HP | 3 |

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +55 |

Temperatura di stoccaggio

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale

IP40

Grado di protezione Terminali

IP00

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -
Selettore
completo