


Denominazione del prodotto				Commutatori a camme		
Tipo				7GN63		
<b>Caratteristiche generali</b>						
Schema				92 - Interruttore 4 poli		
Numero di elementi				2		
Esecuzione				O - Montaggio a fondo quadro con maniglia nera		
<b>Caratteristiche dei contatti</b>						
Tensione nominale di isolamento	IEC/EN	V	690			
	UL/CSA	V	600			
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	6		
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith	IEC/EN	A	63			
	UL/CSA	A	60			
Tensione di funzionamento nominale			V	480		
Tensione nominale di tenuta a impulso			kV	4		
Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG)	10kA	A	63			
	15kA	A	63			
	25kA	A	63			
	50kA	A	63			
	63kA	A	63			
Corrente nominale di breve durata Icw	1s	kA	1600			
				10/5 mA/V		
Conducibilità				10/5 mA/V		
Corrente di impiego Ie IEC/EN	AC1/AC21A			A	63	
	AC15			110V	A	32
				220/230V	A	25
				380/400V	A	15
				660/690V	A	4
Potenza nominale di impiego in AC	trifase AC-3			220/230V	kW	11
				380/440V	kW	18.5
				500/690V	kW	18.5
	monofase AC-3			110V	kW	3.7
				220/230V	kW	6.5
				380/440V	kW	11.5
	trifase AC23A			220/230V	kW	12.5
				380/440V	kW	30
				500/690V	kW	30
monofase AC23A			110V	kW	3.7	
			220/230V	kW	7.5	

	380/440V	kW	12.5
Corrente nominale di impiego in DC			
DC21A	48V	A	63
	60V	A	50
	110V	A	8
	220V	A	1
DC23A (poli in serie)	24V	A	50 (1)
	48V	A	50 (2)
	60V	A	50 (3)
	110V	A	25 (3)
	220V	A	15 (4)
DC13	24V	A	63
	48V	A	40
	60V	A	28
	110V	A	3.3
Potenza dissipata		W	3.4
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Attacchi vite			M5
Coppia di serraggio terminali max		Nm	2
Sezione dei conduttori			
AWG - Cavo rigido	min	AWG	14
	max	AWG	6
AWG - Cavo flessibile	min	AWG	14
	max	AWG	8
Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile	min	mm <sup>2</sup>	2.5
	max	mm <sup>2</sup>	10
Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido	min	mm <sup>2</sup>	2.5
	max	mm <sup>2</sup>	16
Durata meccanica		cycles	5x10 <sup>6</sup>
<b>Dati tecnici UL</b>			
Interruttori per motori a comando diretto			
Per motore trifase	120V	HP	7.5
	240V	HP	15
	480V	HP	25
	600V	HP	25
Per motore monofase	120V	HP	3
	240V	HP	10
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70

**Tolleranze e protezioni**


Grado di protezione IP frontale	IP40
Grado di protezione Terminali	IP00

**Dimensioni**



Series	Dimensions								L Number of elements											
	□A	C	ØD	ØD2	E	H	□K	□N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7GN12	48	39.5	39	5	26.5	5	36	6	38.1	47.8	57.5	67.2	76.9	86.6	96.3	106	115.7	125.4	135.1	144.8
7GN20	48	39.5	39	5	26.5	5	36	6	38.1	47.8	57.5	67.2	76.9	86.6	96.3	106	115.7	125.4	135.1	144.8
7GN25	48	39.5	43	5	26.5	5	36	6	42.5	56.1	69.7	83.3	96.9	110.5	124.1	137.7	151.3	164.9	178.5	192.1
7GN32	65	53	58	5	34.5	5.5	48	7	48.5	63.6	78.7	93.8	108.9	124	139.1	154.2	169.3	184.4	199.5	214.6
7GN40	65	53	58	5	34.5	5.5	48	7	48.5	63.6	78.7	93.8	108.9	124	139.1	154.2	169.3	184.4	199.5	214.6
7GN63	65	53	62	6	34.5	7.5	68	7	53.3	71.4	89.5	107.6	125.7	143.8	161.9	180	198.1	216.2	234.3	252.4
7GN125	90	70.5	86	6	41.4	7.5	68	9	74.8	103.9	133	162.1	191.2	220.3	249.4	278.5	307.6	336.7	365.8	394.9

**Schemi elettrici**



**Omologazioni e conformità**

**Conformità**

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-3
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL60947-4-1

**Omologazioni**

- cCSAus
- EAC
- UL

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC001029 -  
Selettore  
completo