

Denominazione del prodotto				Commutatori a camme
Tipo				GF10
Caratteristiche generali				
Schema				97 - Commutatore amperometrico
Numero di elementi				6
Esecuzione				U47 - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera e fissaggio a scatto per foro diam.22mm
Caratteristiche dei contatti				
Tensione nominale di isolamento		IEC/EN	V	480
		UL/CSA	V	240
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	4
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith		IEC/EN	A	10
		UL/CSA	A	10
Tensione di funzionamento nominale			V	480
Tensione nominale di tenuta a impulso			kV	4
Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG)		10kA	A	16
Corrente nominale di breve durata Icw		1s	kA	250
Conducibilità				10/5 mA/V
Corrente di impiego Ie IEC/EN				
AC1/AC21A			A	10
AC15				
	110V	A		5
	220/230V	A		3
	380/400V	A		2
Potenza nominale di impiego in AC				
trifase AC-3				
	220/230V	kW		1.5
	380/440V	kW		2.2
monofase AC-3				
	110V	kW		0.3
	220/230V	kW		0.55
	380/440V	kW		0.75
trifase AC23A				
	220/230V	kW		1.8
	380/440V	kW		3
monofase AC23A				
	110V	kW		0.7
	220/230V	kW		0.75
	380/440V	kW		1.1
Corrente nominale di impiego in DC				

DC21A

48V	A	10
60V	A	7
110V	A	2
220V	A	0.7
440V	A	0.2

DC13

24V	A	3
48V	A	3
60V	A	2
110V	A	1
220V	A	0.3
440V	A	0.1

Potenza dissipata W 0.4

Caratteristiche meccaniche

Attacchi vite 2.5M

Coppia di serraggio terminali max Nm 0.4

Sezione dei conduttori

AWG - Cavo rigido

min	AWG	20
max	AWG	14

AWG - Cavo flessibile

min	AWG	20
max	AWG	14

Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile

min	mm ²	0.5
max	mm ²	1.5

Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido

min	mm ²	0.5
max	mm ²	1.5

Durata meccanica cycles 1x10⁶

Dati tecnici UL

Interruttori per motori a comando diretto

Per motore trifase

240V HP 2

Per motore monofase

240V HP 0.75

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale IP40


Grado di protezione Terminali IP20

Dimensioni



Series	Dimensions		L			
	□A	E	1	2	3...8	
GF10	30	18.5	60	72	84	144
GF20	48	26.5	56	69.5	83	150.5

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-3
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL60947-4-1

Omologazioni

- cULus
- EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -
Selettore
completo