

| | | | |
|--|---|----|-----------|
| Przeznaczenie produktu | Łączniki krzywkowe | | |
| Seria produktu | GX16 | | |
| Charakterystyka ogólna | | | |
| Schemat przełączenia | 05 - Rozłącznik, 1 polowy | | |
| N° of elements | 1 | | |
| Rodzaj montażu | U12 - wersja do montażu tablicowego z kluczem bez tabliczki przedniej, do montażu w otworze o średnicy 22mm | | |
| Właściwości styków | | | |
| Znamionowe napięcie izolacji U_i | IEC/EN | V | 690 |
| | UL/CSA | V | 600 |
| Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} | | kV | 6 |
| Prąd cieplny umowny I_{th} | IEC/EN | A | 16 |
| | UL/CSA | A | 12 |
| Znamionowe napięcie robocze | | V | 440 |
| Znamionowe napięcie udarowe | | kV | 4 |
| Maksymalna wartość bezpiecznika (gG) do ochrony zwarciowej I_n | 10 kA | A | 16 |
| | 15 kA | A | 16 |
| | 25 kA | A | 16 |
| Prąd udarowy wytrzymywany I_{cw} | 1 s | kA | 250 |
| Przewodność | | | 10/5 mA/V |
| Prąd roboczy I_e IEC/EN | | | |
| AC1/AC21A | | A | 16 |
| AC15 | 110 V | A | 10 |
| | 220/230 V | A | 8 |
| | 380/400 V | A | 4 |
| | 660/690 V | A | 1.5 |
| Znamionowa moc robocza w AC | | | |
| Trójfazowy AC-3 | 220/230 V | kW | 3.5 |
| | 380/440 V | kW | 4.5 |
| | 500/690 V | kW | 5.5 |
| Jednofazowy AC-3 | 110 V | kW | 0.55 |
| | 220/230 V | kW | 1.5 |
| | 380/440 V | kW | 2.2 |
| Trójfazowy AC23A | 220/230 V | kW | 3.7 |
| | 380/440 V | kW | 6.5 |
| | 500/690 V | kW | 7.5 |

Jednofazowy AC23A

| | | |
|-----------|----|------|
| 110 V | kW | 0.75 |
| 220/230 V | kW | 1.8 |
| 380/440 V | kW | 3 |

Znamionowy prąd roboczy w DC

DC21A

| | | |
|-------|---|------|
| 48 V | A | 16 |
| 60 V | A | 16 |
| 110 V | A | 4 |
| 220 V | A | 0.6 |
| 440 V | A | 0.25 |

DC23A (poła szeregowo)

| | | |
|-------|---|--------|
| 24 V | A | 16 (1) |
| 48 V | A | 16 (2) |
| 60 V | A | 16 (3) |
| 110 V | A | 10 (3) |
| 220 V | A | 7 (4) |

DC13

| | | |
|-------|---|------|
| 24 V | A | 16 |
| 48 V | A | 14 |
| 60 V | A | 10 |
| 110 V | A | 1 |
| 220 V | A | 0.4 |
| 440 V | A | 0.15 |

Rozproszenie mocy

W 0.6

Właściwości mechaniczne

Zacisk śrubowy

3M

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.

Nm 0.5

Rozmiar przewodu

AWG - Przewód sztywny

| | | |
|-------|-----|----|
| min. | AWG | 20 |
| maks. | AWG | 12 |

AWG - Przewód elastyczny

| | | |
|-------|-----|----|
| min. | AWG | 20 |
| maks. | AWG | 12 |

Przekrój przewodu (IEC) - Przewód elastyczny

| | | |
|-------|-----------------|-----|
| min. | mm ² | 0.5 |
| maks. | mm ² | 2.5 |

Przekrój przewodu (IEC) - Przewód sztywny

| | | |
|-------|-----------------|-----|
| min. | mm ² | 0.5 |
| maks. | mm ² | 2.5 |

Trwałość mechaniczna

cycles 1X10⁶

Dane techniczne UL

Sterowanie bezpośrednie silnika (UL/CSA-DOL)

dla trójfazowego silnika

| | | |
|-------|----|-----|
| 120 V | HP | 1.5 |
| 240 V | HP | 3 |
| 480 V | HP | 5 |
| 600 V | HP | 5 |

dla jednofazowego silnika

| | | |
|-------|----|------|
| 120 V | HP | 0.75 |
| 240 V | HP | 1 |

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

| | | |
|-------|----|-----|
| min. | °C | -25 |
| maks. | °C | +55 |

Temperatura składowania


| | | |
|-------|----|-----|
| min. | °C | -40 |
| maks. | °C | +70 |

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP65


Stopień ochrony IP zacisków IP20

Wymiary



| Series | L | | | |
|-------------|----|------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3...8 | |
| GX16 | 54 | 62.5 | 71 | 113.4 |
| GX20 | 54 | 62.5 | 71 | 113.4 |

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

IEC/EN/BS 61058-1

UL60947-4-1

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001029 -
Przełącznik,
kompletny